



Ściernice trzpieniowe o twardości J drobne, AW-CER, Typ: KU06



Dane zamówienia

Numer katalogowy	551791 KU06
GTIN	4007220802465
Klasa artykułu	55E

Opis

Wykonanie:

drobne, ziarno 80.

Ściernice trzpieniowe PFERD (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych warunków eksploatacji i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, a tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe PFERD znajdują uniwersalne zastosowanie do obróbki **krawędzi i płaszczyzn** i charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe z **ziarnem mieszanym (AW-CER)**, o **twardości J**, zbudowane z miękkiego połączenia **białego korundu szlachetnego i ceramicznego, mikrokrystalicznego korundu spiekane**, w znacznym stopniu ulegającego samoostrzeniu, co zapewnia dużą wydajność ubytkową i chłodny szlif (oznaczenie firmy Pferd: AWCO).

Zastosowanie:

Zalecana prędkość skrawania 30-50 m/s.

Do obróbki płaszczyzn trudnoskrawalnych nadstopów, jak **materiały tytanowe, stopy podstawowe niklu i kobaltu** oraz **stal hartowana**.

oznaczenie ziarnistości: ceramiczny

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 6 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

ziarnistość	drobny
-------------	--------

długość główki L ₁	6 mm
Ø główki	6 mm
ziarnistość	80
Ø chwytu	3 mm
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramiczny
Atrybut nazwy produktu	AW-CER
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe