

gwintów rurowych Sprawdźian trzpieniowy przechodni, calowe: G2**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486160 G2
GTIN	2050001045980
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg DIN EN ISO 228-2. Sprawdźiany gwintowe pierścieniowe - klasa tolerancji A.

Norma:

DIN EN ISO 228

wskazówka:

Spradziany do gwintów o innych średnicach są dostarczane na zamówienie.

norma: DIN 228

Rodzaj gwintu: G

Kalibracja: M7

Ø gwintu: 59,61 mm

liczba zwojów na cal: 11

Opis techniczny

Klasa tolerancji	A
Ø gwintu	59,61 mm
liczba zwojów na cal	11
gwint	G2
norma	DIN 228
Rodzaj gwintu	G
Kalibracja	M7

Usługi

Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich Ø maks. 60 mm	018580 60
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS Kalibracja trzpieniowego sprawdzianu do gwintów, przechodnich lub nieprzechodnich maksymalna Ø 90 mm	019580 90