

HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, bębnowe (A), ziarno 150,, Ø główki×szerokość główki: 60X40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	555030 60X40
GTIN	4045197241290
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Listki wachlarzowe usytuowane wokół osi ściernicy tworzą kształt garnkowy, tzn. trzpień i rdzeń są cofnięte osiowo. Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Szczególnie do szlifowania czołowego i obwodowego.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 8000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	150
zalecana prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹
szerokość główki	40 mm

maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	60 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 150,