

HOLEX®**Talerze szlifierskie ISO elastyczne/gładkie, Ø zewnętrzna: 117 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566650 117
GTIN	2050001032171
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągnięcia pełnej wydajności krążków fibrowych.

elastyczne specjalne talerze z tworzywa sztucznego do **elastycznego szlifowania konturów**. Zwłaszcza do ziarnistości 60 i drobniejszej.

Wg ISO.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

pasują do Ø krążków: 125 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 12500 min⁻¹

Opis techniczny

maks. prędkość obwodowa	80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
pasują do Ø krążków	125 mm
Ø zewnętrzna	117 mm
z nakrętką mocującą	tak

