

**HOLEX®**
**Talerze szlifierskie ISO elastyczne/gładkie, Ø zewnętrzna: 172 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566650 172
GTIN	2050001032188
Klasa artykułu	52M

**Opis**
**Wykonanie:**

Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągnięcia pełnej wydajności krążków fibrowych.

**elastyczne** specjalne talerze z tworzywa sztucznego do **elastycznego szlifowania konturów**. Zwłaszcza do ziarnistości 60 i drobniejszej.

Wg ISO.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

pasują do Ø krążków: 180 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	8500 min <sup>-1</sup>
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
pasują do Ø krążków	180 mm
Ø zewnętrzna	172 mm
z nakrętką mocującą	tak

