

**HOLEX®****Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14, Ø zewnętrzna: 115 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566960 115
GTIN	2050001029515
Klasa artykułu	52M

**Opis****Wykonanie:**

Strona kontaktowa z systemem podwójnych haczyków T dla pewnego przylegania włókninowych tarczy szlifierskich.

**Pasuje do :**

Dla krążków ściernych mocowanych na rzepy, **bez otworu centrującego**.

**Ważne:**

Maksymalna prędkość obwodowa na szlifierkach kątowych **z krążkami ściernymi mocowanymi na rzepy**: 40 m/s.

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

maksymalna prędkość obrotowa: 12000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Ø zewnętrzna	115 mm