

HOLEX®**Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14, Ø zewnętrzna: 178 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566960 178
GTIN	4001895411304
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

Strona kontaktowa z systemem podwójnych haczyków T dla pewnego przylegania włókninowych tarczy szlifierskich.

Pasuje do :

Dla krążków ściernych mocowanych na rzepy, **bez otworu centrującego**.

Ważne:

Maksymalna prędkość obwodowa na szlifierkach kątowych **z krążkami ściernymi mocowanymi na rzepy**: 40 m/s.

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

maksymalna prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

Opis techniczny

maks. prędkość obwodowa	40 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø zewnętrzna	178 mm