

**3M****Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14, Ø zewnętrzna: 115mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	566965 115
GTIN	5010027826946
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

Strona kontaktowa z systemem podwójnych haczyków T dla pewnego przylegania włókninowych tarczy szlifierskich.

### Pasuje do:

**z centrowaniem** dla krążków mocowanych na rzepy nr 566902 - 566950.

### Ważne:

Maksymalna prędkość obwodowa na szlifierkach kątowych **z krążkami ściernymi mocowanymi na rzepy**: 40 m/s.

## Opis techniczny

maks. prędkość obwodowa	40 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min <sup>-1</sup>
Ø zewnętrzna	115 mm
Rodzaj produktu	Talerze szlifierskie