



## Polerki kątowe WPO, Typ: 72214900



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077712 72214900
GTIN	4014586862729
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- **bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej optymalne wykorzystanie zamocowanego narzędzia**
- **ze sworzniem mocującym również do wykorzystania jako pełnowartościowa maszyna dosatynowania**
- **bardzo wysoka stabilność prędkości obrotowej pod każdym obciążeniem, w całym zakresie regulacji**
- **blokada samoczynnego uruchomienia zapobiega niekontrolowanemu, ponownemu uruchomieniu narzędzia po przerwie w dostawie prądu.**

#### w dostawie::

precyzyjna polerka kąтова WPO 14-27 E, dodatkowy uchwyt.

#### Wyp. dodatkowe:

Zestaw podstawowy do powierzchni, nr 077718, wielk. F,  
zestaw do satynowania kształtowników, nr 077718, wielk. S,  
zestaw do polerowania, nr 077718, wielk. P,  
zestaw do rur, nr 077718, wielk. R.

### Opis techniczny

oznaczenie producenta	WPO 14-25 E
-----------------------	-------------

maks. wibracje wg EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
uchwyty narzędziowe	M14
zakres prędkości obrotowej	900 - 2500 min <sup>-1</sup>
maks. Ø narzędzia do polerowania	250 mm
pobór mocy	1200 W
masa	2,4 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Polerki

## Akcesoria

Zestawy ze stali stopowej do polerki kątovej WPO Typ S	077718 S
Zestawy ze stali stopowej do polerki kątovej WPO Typ F	077718 F
Zestawy ze stali stopowej do polerki kątovej WPO Typ R	077718 R