

HOLEX®**Krażki włókninowe, mocowane na rzepy, Ø 115 mm, porównanie ziarnistości:
180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566940 180
GTIN	4045197566171
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Włókninowe tarcze ściernie, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (**poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965**).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.

Do **obróbki wykańczającej i matowania** ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do **lekkich prac związanych z oczyszczaniem** (np. usuwanie nalotów) i **usuwania zadziorów**.

wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr **567705**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

ziarnistość: średnie

wersja: A medium

kolor: czerwone

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	180
ziarnistość	średnie
kolor	czerwone
wersja	A medium
Ø tarczy	115 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

Akcesoria

Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14 Ø zewnętrzną 115 mm	566960 115
Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14 Ø zewnętrzną 115 mm	566965 115