

3M Scotch-Brite™

**Krażki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH, Ø 115 mm, porównanie ziarnistości: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566915 100
GTIN	4001895969072
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Włókninowe tarcze ściernie, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (**poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965**).

**Zastosowanie:**

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.

Do **obróbki wykańczającej i matowania** ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do **lekkich prac związanych z oczyszczaniem** (np. usuwanie nalotów) i **usuwania zadziorów**.

**wskazówka:**

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr **567705**.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

ziarnistość: zgrubne

wersja: A coarse

kolor: brązowe

## Opis techniczny

kolor	brązowe
porównanie ziarnistości	100
ziarnistość	zgrubne
wersja	A coarse
Ø tarczy	115 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
oznaczenie producenta	SC-DH
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

## Akcesoria

Talerze do mocowania na rzepy, z gwintem M 14 Ø zewnętrzną 115 mm	566960 115
Talerze do mocowania na rzepy, z centrowaniem i gwintem M 14 Ø zewnętrzną 115 mm	566965 115