

**3M****Talerze szlifierskie do fibrowych krążków ściernych, elastyczne/gładkie, Ø zewnętrzna: 180 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	566692 180
GTIN	4046719523825
Klasa artykułu	53M

## Opis

### Wykonanie:

Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągnięcia pełnej wydajności krążków fibrowych.

**elastyczne** specjalne talerze z tworzywa sztucznego do **elastycznego szlifowania konturów**.  
Zwłaszcza do ziarnistości 60 i drobniejszej.

Dodatkowo wraz z nakrętkami mocującymi 5/8 cala.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

pasują do Ø krążków: 180 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	8500 min <sup>-1</sup>
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
pasują do Ø krążków	180 mm
Ø zewnętrzna	180 mm
z nakrętką mocującą	tak

