

**Garant****CC.T 120404, Gatunek: HB7035-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260064 HB7035-1
GTIN	4045197873767
Klasa artykułu	21G

### Opis

CC.T 120404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SS
promień naroża	0,4 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	HB7035-1
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia