

**CNMG 09T304, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T304 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Gatunek	HB7035-1

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia