

Garant**CNMG 09T308, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250152 HB7035-1
GTIN	4045197873835
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia