

**CNMG 120404, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250058 HB7035-1
GTIN	4045197873842
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Gatunek	HB7035-1
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a _p	0,3 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia