

**CNMG 120408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	HB7035-1
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia