



## Taśmy miernicze stalowe, do obwodów i średnic, maksymalny zakres pomiarowy: 950 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	465680 950
GTIN	2050001061775
Klasa artykułu	46R

### Opis

#### Wykonanie:

Taśma miernicza stalowa **CJU** do pomiaru obwodów i średnic. Taśma ze stali sprężynowej wyposażona na powierzchni wierzchniej w dwie wykonane laserem podziałki do pomiaru obwodów i średnic. Odstępy między kreskami podziałki 1 mm. **Działka elementarna noniusza 0,1 mm**. Błędy graniczne wg DIN 866.

#### wskazówka:

Taśmy miernicze C z odczytem co 0,05 mm i taśmy miernicze powlekane, czarne, dostępne na zapytanie.

Kalibracja: G2

zakres pomiarowy dla  $\varnothing$ : 20 - 300 mm

zakres pomiaru obwodów: 60 - 950 mm

szerokość taśmy: 16 mm

grubość taśmy: 0,2 mm

odczyt: 0,1 mm

### Opis techniczny

zakres pomiaru obwodów	60 - 950 mm
zakres pomiarowy dla $\varnothing$	20 - 300 mm
szerokość taśmy	16 mm

odczyt	0,1 mm
grubość taśmy	0,2 mm
Kalibracja	G2

**Usługi**

Kalibracja taśm do pomiaru obwodów i średnic maks. długość 1000 mm	016150 1000
Znakowanie opis laserowy	018940