



Płyty granitowe, klasa dokładności 1, długość x szerokość: 630X400mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 430200 630X400 |
| GTIN | 2050001040091 |
| Klasa artykułu | 46H |

Opis

Wykonanie:

Specjalnie wyselekcjonowany granit naturalny.

- **Homogeniczna struktura bez wad.**
- **Odporność na uginanie iskręcanie.**
- **Całkowita odporność na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna.**
- **Mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym). Obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji.**
- **Krawędzie zewnętrzne dokładnie oszlifowane.**
- **W celu zapewnienia statycznie stabilnego pozycjonowania na spodzie umieszczono punkty podparcia (stalowe wkładki kuliste).**
- **Twardsze od hartowanej stali (6–7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.**

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.

DIN 876/1 - docierane proszkiem diament.,
do zastosowań warsztatowych i produkcyjnych.

w dostawie::

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe. Z wkładkami kulistymi.

wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), klasa dokładności 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.

Opis techniczny

Karta danych

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| płaskość | 0,016 mm |
| Grubość | 70 mm |
| masa | 55 kg |
| Liczba wkładek z kulkami stalowymi | 3 |
| Norma | DIN 876 |
| dokładność | 1 mm |
| Protokół z badań | Protokół kontroli producenta |
| Rodzaj produktu | Płytki pomiarowa |

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/430200-630X400>