



Frezy HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	191637 16
GTIN	4045197838964
Klasa artykułu	12W

Opis

Wykonanie:

Bardzo mocno przewodzący substrat do obróbki materiałów stalowych i nierdzewnych.

Tolerancja Ø nominalnej: 0 / -0,03

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 38 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 1835 B z h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 32 mm

długość całkowita L: 92 mm

Ø chwytu D_s : 16 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm²: 0,066 mm

Opis techniczny

kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Ø ostrzy D_c	16 mm
długość ostrzy L_c	32 mm
chwyt	DIN 1835 B z h6
Liczba zębów Z	4
Ø chwytu D_s	16 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm ²	0,066 mm
długość całkowita L	92 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	0 / -0,03
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt linii śrubowej	38 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	24 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	32 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E SPM
norma	DIN 844 B
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5xD przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Aksesoria

Zestaw frezów trzpieniowych HSS-E-SPM Typ SET	191639 SET
-----------------------------------------------	------------