

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SS
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Gatunek	HB7035-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia