

**Garant****DNMG 110408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 110408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SS
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7035-1
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia