

Garant**DN.G 110408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250754 HB7035-1
GTIN	4045197874221
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 110408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm

Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia