

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250760 HB7035-1
GTIN	4045197874245
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150604 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Gatunek	HB7035-1
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	SM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia