

Garant**DN.G 150608, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250762 HB7035-1
GTIN	4045197874269
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 150608 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7035-1
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Łamacz wiórów	SM

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia