

Re-Bo**Piły tarczowe do metalu zgrubne HZ, bez powłoki, Ø×grubość: 80X6 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 176000 80X6 |
| GTIN | 4045197244512 |
| Klasa artykułu | 17A |

Opis**Wykonanie:**

Alle Blätter sind durch Hohlschliff seitlich freigeschliffen. Alle Größen mit 200 mm Ø und sehr schmale Blätter haben zur Stabilisierung einen Bohrungsbund. Genauigkeit, Kantenform und Schliff sind nach DIN 1840.

DIN 1838 C, zęby zgrubne, łukowe w kształcie C. Uzębienie wysokowydajne (HZ), **z zębami wstępnymi i wykańczającymi**. Pierwszy wystaje o 0,15 – 0,30 mm w stosunku do drugiego i jest sfazowany na obu wierzchołkach. W ten sposób zęby uzupełniają się przy skrawaniu.

Zastosowanie:

nadają się zwłaszcza do cięcia detali z materiałów o wytrzymałości od małej do średniej. Dzięki kształtowi zębów, dzielącemu warstwę skrawaną, uzyskuje się wysoką wydajność.

Uwaga: jeżeli obrabiany przedmiot nie jest przecinany, a jedynie nacinany, wówczas na dnie nacięcia pojawia się dodatkowy rowek wykonany przez wystający ząb nacinający.

wskazówka:

odchyłki ruchu obrotowego i bicia boczne tych pił są znacznie niższe, nawet do 50%, od wartości dopuszczalnych wg DIN 1840.

Materiał ostrza

 : HSS

norma: DIN 1838

Grubość: 6 mm

Ø otworu: 22 mm

Liczba zębów Z: 32

Opis techniczny

| | |
|---|-------------|
| Grubość | 6 mm |
| Ø otworu | 22 mm |
| Ø | 80 mm |
| maksymalna głębokość cięcia | 23 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 23 mm |
| współczynnik korekcyjny f_z | 1,5 |
| Liczba zębów Z | 32 |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | DIN 1838 |