

**DNMG 150608, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,55 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Łamacz wiórów	SG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia