

**KNUX 160405L, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251032 HB7035-1
GTIN	4045197874313
Klasa artykułu	21G

Opis

KNUX 160405L HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7035-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,35 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	lewo
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405L
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia