

Garant**SC.T 09T304, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260762 HB7035-1
GTIN	4045197874412
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 09T304 HB7035-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia