


Garant
SNMG 120408, Gatunek: HB7035-1


Dane zamówienia

Numer katalogowy	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120408 HB7035-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia