

Garant**SNMG 150612, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 150612 HB7035-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SG
promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,8 mm
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	5,25 mm

Gatunek	HB7035-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia