

**Garant**
**SNMM 150616, Gatunek: HB7035-1**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Klasa artykułu	21G

## Opis

SNMM 150616 HB7035-1 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 12 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

## Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	2 - 12 mm
Gatunek	HB7035-1
promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
posuw $f$	0,4 - 1,2 mm/obr,

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SR
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 150616
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia