

**TCMT 16T308, Gatunki: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260958 HB7035-1
GTIN	4045197874719
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Gatunek	HB7035-1
Łamacz wiórów	SS

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia