

Garant**TN.G 160404, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,25 mm

Łamacz wiórów	SM
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia