

**TNMG 160408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Klasa artykułu	21G

Opis

TNMG 160408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia