

**Garant****VB.T 160404, Gatunek: HB7035-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261232 HB7035-1
GTIN	4045197874825
Klasa artykułu	21G

### Opis

VB.T 160404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

### Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,25 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia