

**VNMG 160404, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VNMG 160404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Gatunek	HB7035-1
Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
posuw f	0,08 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia