

Garant**WNMG 080412, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252072 HB7035-1
GTIN	4045197875068
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	silnie załamane
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia