



Oprawka narzędziowa eco przekątna 45°, prawa, HSK-T 63, do czworokąta mocującego: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	318627 25
GTIN	4045197893277
Klasa artykułu	31G

Opis

Wykonanie:

Z regulowaną dyszą chłodzącą z gwintem wewnętrznym.

GARANT - optymalizacja trwałości, lepsza jakość powierzchni, większa zdolność procesu i zwiększenie wydajności dzięki GARANT eco.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów zaciskowych ISO z chwytem czworokątnym.

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.

Norma na uchwyt: ISO 12164-3

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 112,7 mm

długość odcinka mocowania L₁: 80 mm

B: 40 mm

Ø zewn. D: 94 mm

przesunięcie osi końcówek f: 12,7 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	112,7 mm
B	40 mm
Ø zewn. D	94 mm
długość odcinka mocowania L ₁	80 mm

przesunięcie osi końcówek f	12,7 mm
dla czworokąta mocującego	25 mm
uchwyt	HSK-T 63
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak