

**Garant****Oprawki eco do planowania BMT, BMT: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319886 40
GTIN	4045197877383
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych. Wysokiej jakości stopowe stale do nawęglania - utwardzane cieplnie HRC 58 ± 2. Najwyższa precyzja - powierzchnia przylegania i powierzchnia funkcjonalna szlifowane. Płyta dociskowa na sprężynach w celu równomiernego zacisku noży tokarskich. Perfekcyjna koncepcja do tokarek. Z zabezpieczonymi kulistymi dyszami rozpryskowymi do 80 bar. Czerniona dla lepszej ochrony antykorozyjnej.

**Zastosowanie:**

głównie do obróbki wewnętrznej.

x: 80 mm

L<sub>1</sub>: 70 mm

L<sub>2</sub>: 62 mm

b<sub>2</sub>: 65 mm

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 78 mm

**Opis techniczny**

$b_2$	65 mm
$h_1$	20 mm
x	80 mm
$L_1$	70 mm
Pasujące maszyny	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
$L_2$	62 mm
$h_2$	78 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe