

Garant

Uchwyty BMT do wytaczaków, BMT: 60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319888 60
GTIN	4045197877444
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Wysoko-precyzyjne uchwyty dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i współpracującym. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Zoptymalizowany kontur zewnętrzny.

Zalety:

- **Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.**
- **Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.**
- **Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.**
- **Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.**

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC z głowicami rewolwerowymi BMT. Do obróbki wewnętrznej z uchwytem wytaczaka lub wiertłem płytek skrawających.

Pasuje do:

Tokarki CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.

wskazówka:

Inne uchwyty BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

Pasujące maszyny	Mori NL, Mori NT
L_2	94 mm
d_a	40 mm
Z	70 mm
L_1	84 mm
h_1	108 mm
x	80 mm
l_1	110 mm
L_3	30 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe