



Wagi sprężynowe Macro Line, maks. zakres ważenia: 20kg



Dane zamówienia

Numer katalogowy	479420 20
GTIN	7612348800209
Klasa artykułu	47F

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wagi o wysokiej dokładności $\pm 0,3\%$ obciążenia. Zakres tarowania do 20% nośności. Dowolne położenie pomiarowe (z wyjątkiem nr 479410 - tylko pionowe). Zerowanie i 20% tary nastawiane śrubą regulacyjną. Górny i dolny zaczep obrotowy o 360° ze wskazówką bierną i uchwytem.

w dostawie::

Wraz z etui z tworzywa sztucznego oraz instrukcją obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw do przebudowy na zestaw do pomiaru nacisku nr 479421.

Opis techniczny

podziałka	200 g
obciążenie	Haki
długość skali	140 mm
maks. zakres ważenia	20 kg

Karta danych

Kalibracja	K1
Rodzaj produktu	wag sprężynowych (dynamometrów)

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/479420-20>