

Garant**Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 16/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/09 mm kod ISO uchwytu: SSBCR/L 1616H09
pasująca wymienna płytka skrawająca: SC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L₄: 13 mm
długość główki L₁: 20 mm
długość całkowita L: 100 mm
śruby mocujące: 269028 2

Opis techniczny

wielk. płytki	9 mm
śruby mocujące	269028 2
długość całkowita L	100 mm
kod ISO uchwytu	SSBCR/L 1616H09
Wielkość chwytu	16 mm
płytki podporowa	269005 12
Szerokość funkcjonalna L ₄	13 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
długość główki L ₁	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 09T3..
rodzaj zastosowania	lewe
norma	DIN ISO 5610

chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa	269065
Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269400
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 12	269005 12
śruby mocujące Typ 2	269028 2
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2