



Wagi sprężynowe Macro Line Newton Newton, maks. zakres ważenia: 50N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	479422 50
GTIN	7612348800490
Klasa artykułu	47F

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wagi o wysokiej dokładności $\pm 0,3\%$ obciążenia. Zakres tarowania do 20% nośności. Dowolne położenie pomiarowe (z wyjątkiem nr 479410 - tylko pionowe). Zerowanie i 20% tary nastawiane śrubą regulacyjną. Górny i dolny zaczep obrotowy o 360° ze wskazówką bierną i uchwytem.

w dostawie::

Wraz z etui z tworzywa sztucznego oraz instrukcją obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw do przebudowy na zestaw do pomiaru nacisku nr 479421.

Opis techniczny

podziałka	0,5 N
maks. zakres ważenia	50 N
długość skali	140 mm
obciążenie	Haki

Karta danych

Kalibracja	K1
Rodzaj produktu	wag sprężynowych (dynamometrów)

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/479422-50>