

**KERN****Wagi zawieszane, typ CH, maks. zakres ważenia: 50 kg**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	479430 50
GTIN	4045761027183
Klasa artykułu	47D

## Opis

### Wykonanie:

- **bardzo prosta obsługa za pomocą 3 przycisków**
- **z przyciskiem tarowania: zawiesić pusty pojemnik i wyzerować wskaźnik**
- **przycisk zatrzymania: wskazanie można zatrzymać na 5 s**
- **możliwość przełączania jednostek na kg, N i lb.**

### w dostawie::

1 bateria nr 081556, wielk. 6LR61.

Kalibracja: K2

odczyt: 100 g

szerokość obudowy: 90 mm

głębokość obudowy: 30 mm

wysokość obudowy: 176,5 mm

masa netto: 0,35 kg

## Opis techniczny

masa netto	0,35 kg
wysokość obudowy	176,5 mm

maks. zakres ważenia	0 - 50 kg
odczyt	100 g
szerokość obudowy	90 mm
głębokość obudowy	30 mm
Kalibracja	K2
z bateriami / akumulatorkami	081556 6LR61
liczba baterii	1
oznaczenie producenta	CH

### Usługi

Kalibracja wag maks. zakres ważenia 50 kg	018920 50
Znakowanie opis laserowy	018940

### Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ 6LR61	081556 6LR61
--	--------------