

HOLEX®

Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowana ze skalą mm/cal, długość całkowita: 500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	461810 500
GTIN	4045197879059
Klasa artykułu	42G

Opis

Wykonanie:

Z **nierdzewnej** taśmy ze stali sprężynowej.

Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.

Krawędź górna z podziałką calową. Krawędź dolna z podziałką mm.

materiał: stal stopowa, INOX

Kalibracja: F8

szerokość przekroju: 18 mm

grubość przekroju: 0,5 mm

Opis techniczny

Kalibracja	F8
grubość przekroju	0,5 mm
szerokość przekroju	18 mm
długość	500 mm
norma	EG II
przełączalny odczyt	mm / cale

materiał	stal stopowa, INOX
Rodzaj produktu	Przymiar stalowy

Usługi

Kalibracja przymiarów stalowych maks. długość 500 mm	016100 500
Znakowanie opis laserowy Typ	018940