

BMI®**Miary zwijane, długość linki: 8 m**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	462120 8
GTIN	4007368113416
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:

Szczególnie lekka i poręczna taśma miernicza do zastosowań profesjonalnych. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS. **Z blokadą i automatycznym powrotem taśmy.** Łożysko ślizgowe ze specjalnego materiału TRIBOCOMP® z teflonem zapewnia **łagodny poślizg** i bardzo lekki bieg. Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy przejmuje energię uderzenia przy zwijaniu, oszczędzając przegub ręki. Specjalny lakier bezbarwny chroni skutecznie taśmę przed ścieraniem. **Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa** zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetleniowych.

Kalibracja: G1

norma: EG II

szerokość taśmy: 19 mm

szerokość korpusu: 78 mm

szerokość obudowy: 32 mm

wysokość obudowy: 77 mm

Opis techniczny

wysokość obudowy	77 mm
szerokość taśmy	19 mm

szerokość korpusu	78 mm
długość linki	8 m
szerokość obudowy	32 mm
norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

Usługi

Kalibracja miar zwijanych maks. długość 10 m	016140 10
Znakowanie opis laserowy Typ	018940