

**Miarka zwijana Skala mm/cal, długość linki: 120 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	462225 120
GTIN	4007368113324
Klasa artykułu	46M

Opis**Wykonanie:**

Solidny mechanizm miary zwijanej i praktyczny klips na pasek. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa ABS z przyjemnymi w dotyku miękkimi wkładkami, zapewniającymi pewny chwyt. **Z blokadą taśmy i automatycznym cofaniem taśmy.** Biała, matowa taśma stalowa z czarnym nadrukiem w calach i czerwonym nadrukiem w stopach.

Kieszonkowa miarka ze skalą w **mm/cal**. Podziałka cal/mm (dół i góra).

przełączalny odczyt: mm / cale

norma: EG II

szerokość taśmy: 16 mm

szerokość korpusu: 60 mm

szerokość obudowy: 60 mm

wysokość obudowy: 32 mm

Opis techniczny

wysokość obudowy	32 mm
Długość linki	120 cal
szerokość korpusu	60 mm
szerokość obudowy	60 mm
szerokość taśmy	16 mm
Długość linki	3 m
norma	EG II
Kalibracja	G1

przełączalny odczyt	mm / cale
Rodzaj produktu	Taśma miernicza zwijana w obudowie, osłona, rama

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja miar zwijanych maks. długość 5 m	016140 5