



Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z wyźłobieniem, Długość całkowita: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	731752 250
GTIN	4003773079644
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywnie małym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).

Szczypce czernione, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, ostrza z wyźłobieniem.

Zastosowanie:

Do drutów do 2000 N/mm² wytrzymałość na rozciąganie.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do drutu stalowego o średniej twardości do Ø: 6 mm

do drutu fortepianowego do Ø: 4,2 mm

Opis techniczny

do drutu stalowego o średniej twardości do Ø	6 mm
długość całkowita	250 mm
do drutu fortepianowego do Ø	4,2 mm
ostrze	hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
Uchwyt	powlekana tworzywem sztucznym.
materiał	Stal wysokowydajna chrom- wanad, kuta, wielostopniowo hartowana w oleju

powierzchnia

czarna atramentowa