

**Wysokowydajne frezy MFH mini, z otworem, Ø D / liczba ostrz Z: 50/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Klasa artykułu	250

**Opis**

Wysokowydajne frezy MFH mini 50/8 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø D<sub>3</sub>: 42 mm

maksymalna głębokość skrawania a<sub>p maks.</sub>: 1 mm

długość całkowita L<sub>ges.</sub>: 50 mm

Ø otworu uchwyty: 22 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOGU 0303..

śruba mocująca płytki obracane: 229713 (8IP; 1,2 Nm)

**Opis techniczny**

chłodzenie wewnętrzne	tak
Liczba ostrzy Z	8
Ø D <sub>3</sub>	42 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub>	1 mm
Ø otworu uchwyty	22 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOGU 0303..

długość całkowita $L_{ges}$	50 mm
Ø ostrzy $D_c$	50 mm
Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------